

LEMAN - Cartouche de filtration 1 micron pour ASP152(T), ASP302(T) et ASP165(T)

Cette cartouche filtrante est à installer à la place du sac de filtration des aspirateurs Leman ASP152, ASP302, ASP165 et ancien modèle ASP150



Marque : LEMAN

Référence : 090106

Points de fidélité offerts : 300

Prix : ~~349.90€ TTC~~ 299.90€ TTC

Offre valable du 25/01/2023 au 31/12/2025

Descriptif :

Cartouche filtre Ø 510 mm | Leman

La capacité de filtrage est de 99,9% des poussières est jusqu'à 1 micron, contre 5 microns pour les sacs en feutre.

Caractéristiques :

Diamètre : ø 510 mm

Hauteur : 600 mm

Remplace la réf. 090105

Cartouche fournie avec un 1x sac plastique de récupération et 1x bande de colmatage en mousse


Poids brut : 11,74 kg

Convient aussi pour : Lemman ASP152(T) Lemman ASP302(T) Lemman ASP165(T) et ancien aspirateur
Lemman ASP150 Données techniques : installation et vue éclatée de la cartouche

Instruction Manual

1 Micron
Filtration Canister

Model CF370,CF510A,CF510B



Technical Specifications

Model:	CF370	CF510A	CF510B
Overall Dimensions:	550mmHx375mm dia.	650mmHx515mm dia.	1260mmHx515mm dia.
Filter inside Diameter:	500mmHx370mm dia.	610mmHx510mm dia.	1220mmHx510mm dia.
Includes:	1 Micron Filter Cartridge and 1 Collection Bags		


Install the canister

1. secure the wide foam strip around the inside top rim of collector as shown in fig. 1.




Trim the excess foam strip so the ends come together evenly.

2. Install the handle onto the top of canister filter by tighten the cap head nut. (Fig 2)




3. Position the metal belt clamp around the bottom of the canister filter so it will compress around the foam strip. (Fig 3)



Clean the canister filter

Move the canister handle back and forth to free trapped dust particles from the filter (Fig4). The particles will fall into the collection bag.



Dust collector machine is not include.

